

DZ-MICDESK

1 - Veiligheidsinformatie

Belangrijke veiligheidsinformatie



Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet in een natte of extreem koude/hete omgeving. Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of schade aan dit product of andere eigendommen.



Elke onderhoudsprocedure moet worden uitgevoerd door een CONTEST geautoriseerde technische dienst. Basisreinigingswerkzaamheden moeten nauwkeurig worden uitgevoerd volgens onze veiligheidsinstructies.



Dit product bevat niet-geïsoleerde elektrische onderdelen. Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit wanneer het ingeschakeld is, aangezien dit kan leiden tot elektrische schokken.

Gebruikte symbolen



Dit symbool geeft een belangrijke veiligheidsmaatregel aan.



Het symbool WAARSCHUWING duidt op een risico voor de fysieke integriteit van de gebruiker. Het product kan ook beschadigd raken.



Het VOORZICHTIG-symbool geeft aan dat er een risico is op beschadiging van het product.

Instructies en aanbevelingen

1 - Lees aandachtig:

We raden u ten zeerste aan de veiligheidsinstructies aandachtig te lezen en te begrijpen voordat u dit apparaat in gebruik neemt.

2 - Bewaar deze handleiding :

Gebruik dit product niet in de regen of in de buurt van wastafels of andere natte locaties.

3 - Dit product voorzichtig gebruiken :

We raden ten zeerste aan om alle veiligheidsinstructies in acht te nemen.

4 - Volg de instructies:

Volg alle veiligheidsinstructies zorgvuldig op om lichamelijk letsel of materiële schade te voorkomen.

5 - Vermijd water en natte locaties :

Gebruik dit product niet in de regen of in de buurt van wastafels of andere natte locaties.

6 - Installatie :

We raden u ten zeerste aan om alleen een bevestigingssysteem of steun te gebruiken die wordt aanbevolen door de fabrikant of bij dit product wordt geleverd. Volg de installatie-instructies zorgvuldig op en gebruik het juiste gereedschap. Zorg er altijd voor dat dit apparaat stevig is bevestigd om trillingen en weggliden tijdens het gebruik te voorkomen, aangezien dit kan leiden tot lichamelijk letsel.

7 - Plafond- of wandinstallatie :

Neem contact op met uw plaatselijke dealer voordat u een plafond- of wandinstallatie uitvoert.

8 - Ventilatie :

De koelopeningen zorgen voor een veilig gebruik van dit product en voorkomen elk risico op oververhitting. Blokkeer of bedek deze ventilatieopeningen niet, want dit kan leiden tot oververhitting en mogelijk lichamelijk letsel of schade aan het product. Dit product mag nooit worden gebruikt in een gesloten, niet-geventileerde ruimte zoals een flightcase of een rek, tenzij hiervoor koelopeningen zijn aangebracht.

9 - Blootstelling aan hitte :

Aanhoudend contact of nabijheid van warme oppervlakken kan oververhitting en schade aan het product veroorzaken. Houd dit product uit de buurt van warmtebronnen zoals kachels, versterkers, kookplaten, enz.



WAARSCHUWING: Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen

worden gerepareerd. Open de behuizing niet en probeer zelf geen onderhoud uit te voeren. In het onwaarschijnlijk geval dat uw apparaat onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde dealer.

Om elektrische storingen te voorkomen, mag u geen stekkerdozen, verlengsnoeren of aansluitsystemen gebruiken zonder ervoor te zorgen dat ze perfect geïsoleerd zijn en geen defecten vertonen.




Geluidsniveaus

Onze audio-oplossingen leveren belangrijke geluidsdrukkniveaus (SPL) die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid bij langdurige blootstelling. Blijf niet in de buurt van werkende luidsprekers.

Uw apparaat recycleren

- Omdat HITMUSIC echt betrokken is bij het milieu, verkopen we alleen schone producten die voldoen aan ROHS.

- Als dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, breng het dan naar een door de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt. Door uw product apart in te zamelen en te recycleren op het moment dat u het weggoet, spaart u natuurlijke hulpbronnen en zorgt u ervoor dat het wordt gerecycled op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt.



10 - Elektrische voeding :

Dit product kan alleen worden gebruikt met een zeer specifieke spanning. Deze informatie staat op het etiket aan de achterkant van het product.

11 - Bescherming van netsnoeren :

Netsnoeren moeten zo worden gelegd dat er niet over gelopen kan worden en dat ze niet gekneld kunnen raken door voorwerpen die erop of ertegenaan worden geplaatst, waarbij speciale aandacht moet worden besteed aan snoeren bij kabelschoenen, stopcontacten en het punt waar ze uit de armatuur komen.

12 - Voorzorgsmaatregelen voor reiniging :

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product schoonmaakt. Dit product mag alleen worden gereinigd met accessoires die worden aanbevolen door de fabrikant. Gebruik een vochtige doek om het oppervlak schoon te maken. Was dit product niet.

13 - Lange periodes van niet-gebruik :

Schakel de hoofdvoeding van het apparaat uit als u het langere tijd niet gebruikt.

14 - Indringing van vloeistoffen of voorwerpen :

Laat geen voorwerpen in dit product binnendringen, want dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Mors nooit vloeistof op dit product, want dit kan in de elektronische onderdelen terechtkomen en elektrische schokken of brand veroorzaken.

15 - Dit product moet worden onderhouden wanneer :

Neem contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel als :

- Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
- Er zijn voorwerpen in het apparaat gevallen of er is vloeistof in gemorst.
- Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
- Het product lijkt niet normaal te werken.
- Het product is beschadigd.

16 - Inspectie/onderhoud :

Probeer zelf geen inspecties of onderhoud uit te voeren. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.

17 - Gebruiksomgeving :

Omgevingstemperatuur en -vochtigheid: +5 - +35°C, de relatieve luchtvochtigheid moet lager zijn dan 85% (als de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn).

Gebruik dit product niet op een niet-geventileerde, zeer vochtige of warme plaats.


2 - Inleiding

De nieuwe AMP-serie installatieversterkers combineert geluidskwaliteit met gebruiksvriendelijkheid en installatiegemak.

De AMP660 en AMP1000 versterkers werken op 100 V en zijn ontwikkeld voor alle installaties.

De AMP660 en AMP1000 zijn versterkers met een hoog vermogen, waardoor ze ideaal zijn voor installaties die grote stroombronnen vereisen, zoals stadions, pretparken, enz.

3 - Presentatie van het apparaat



1 - Microfooningang

3-pins XLR female connector voor de zwanenhals electret microfoon. Deze gebruikt fantoomvoeding die wordt geregeld door de DZ-MATRIX-software.

2 - Weergave

De geselecteerde zones, het volume en het identificatienummer worden weergegeven.

3 - Bedrijfsindicatoren BUSY/COM

Als de communicatie met de DZ-MATRIX goed is, knippert de groene LED. Als er een probleem is, gaat de rode BUSY LED branden.

4 - Signaalindicatieleds

De groene LED geeft de aanwezigheid van een signaal aan wanneer de microfoon geactiveerd is. De rode LED geeft de clipping-limiet aan.

5 - VOLUME

Hiermee regelt u het microfoonvolume voor elke geselecteerde zone. Als u op de knop drukt, worden alle zones geselecteerd.

6 - ROLLEN

U kunt een of meer zones selecteren door de knop naar links of rechts te draaien en op de knop te drukken om te bevestigen.

7 - SPREKEN

Als u op de knop drukt, klinkt het geluidssignaal en licht de rode ring op de microfoon op om aan te geven dat u kunt spreken.

8 - Haven RD

Aansluiting op de DZ-MATRIX. De maximale lengte van de CAT 5e-kabel is 100 meter.

9 - USB-poort

Deze poort wordt gebruikt om MP3-bestanden te laden voor het gonggeluid. De maximale duur van het belsein is 4 seconden.

4 - Gedetailleerde specificaties

Stroomvoorziening	24 VDC (gevoed door DZ-MATRIX of DZ-EXPAND)
Audio-uitgang	0 dBV, gebalanceerd, RJ45-connector
Zwanenhalsmicrofoon	Unidirectionele condensatormicrofoon
Totale harmonische vervorming	0.01 %
Haven RD	Zendt en ontvangt AES3 digitale audio en besturingsgegevens naar de DZ-MATRIX. RJ45-poort.
USB-poort	WAV- / MP3-bestanden laden voor belgeluid
Volumeregelaar	Microfoonvolumeregeling en keuzeschakelaar voor alle zones
Zone-keuzeschakelaar	Kan 1 tot 64 verschillende zones adresseren
Weergave	Geeft informatie weer over het apparaat: ID, volume, zonekiezer, enz
Indicatoren	Signaal (groen), Ingangspiek (rood), Bezet (rood), Comm (groen)
Afwerking	Staal, zwarte verf
Afmetingen (B x D x H)	176 x 61,8 x 162,4 mm
Nettogewicht	0.8 kg

Omdat AUDIOPHONY® de uiterste zorg besteedt aan haar producten om ervoor te zorgen dat u alleen de best mogelijke kwaliteit krijgt, zijn onze producten onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Daarom kunnen technische specificaties en de fysieke configuratie van het product afwijken van de illustraties.

Zorg ervoor dat je het laatste nieuws en updates over de AUDIOPHONY®-producten krijgt op www.audiophony-pa.com

AUDIOPHONY® is een handelsmerk van **HITMUSIC S.A.S** - 595 Rue de la Pièce Grande - 46230 FONTANES - FRANKRIJK